
FPC (Polycarbonat-Leergehäuse)
MP FPC 20/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Montageplatten 1,5 mm Stahlblech, verzinkt

Allgemeine Bestelldaten

Typ	MP FPC 20/20
Best.-Nr.	9535920000
Ausführung	FPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Montageplatte, Montageplatte, Höhe: 150 mm, Breite: 185 mm, Tiefe: 2 mm, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt, silber
GTIN (EAN)	4032248009640
VPE	1 Stück

FPC (Polycarbonat-Leergehäuse)
MP FPC 20/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	185 mm	Breite (inch)	7,283 inch
Höhe	150 mm	Höhe (inch)	5,905 inch
Tiefe	2 mm	Tiefe (inch)	0,079 inch
Nettogewicht	288 g		

Allgemeine Angaben

Werkstoff	Stahlblech	Oberfläche	verzinkt
Schutzart	IP66, IP67		

Allgemeine Angaben Zubehör

Befestigungsart	geschraubt	Oberfläche	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP