

**STRIPPER COAX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Für schnelles und präzises Entmanteln von Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø, z.B. NYM-Kabel, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich
- Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">9918030000</a>
Typ	STRIPPER COAX
Ausführung	Abmantelwerkzeug, Koaxial- und runde Datenleitungen
GTIN (EAN)	4032248359141
VPE	1 Stück

**STRIPPER COAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	97 mm	Gewicht	22 g
Nettogewicht	39 g		

**maximale Abisolierleistung**

Kabeltyp	Koaxial- und runde Datenleitungen	Leiterdurchmesser, min.	4,8 mm
Leiterdurchmesser, max.	7,5 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000163	ETIM 3.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 4.1	21-04-06-02
eClass 5.1	21-04-06-02	eClass 6.0	21-04-06-02
eClass 7.0	21-04-91-03		

**Produkthinweise**

Artikelbeschreibung	Kabelentmanteler für Coaxial-Kabel sowie PVC-Rundkabel
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabeldurchmesser Ø 4.8...7.5 mm</li><li>• für PVC-isolierte Datenkommunikations- und Steuerleitungen</li><li>• RG 58 / RG 59</li><li>• TV-Antennenkabel zwischen Ø 4,8 und 7,5 mm</li><li>• PVC-Rundkabel 3 x 0,75 mm<sup>2</sup></li></ul>

**Zulassungen**

Zulassungen
-------------