

STRIPPER ROUND TOP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Für schnelles und präzises Entmanteln von Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø, z.B. NYM-Kabel, 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
- Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich
- Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9918050000
Typ	STRIPPER ROUND TOP
Ausführung	Abmantelwerkzeug, feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation, 4 mm ²
GTIN (EAN)	4032248359165
VPE	1 Stück

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	125 mm	Gewicht	50 g
Nettogewicht	46,2 g		

maximale Abisolierleistung

Kabeltyp	feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,2 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	4 mm ²	Leiterdurchmesser, min.	8 mm
Leiterdurchmesser, max.	13 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000163	ETIM 3.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 4.1	21-04-06-02
eClass 5.1	21-04-06-02	eClass 6.0	21-04-06-02
eClass 7.0	21-04-91-03		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Dosenentmantler mit Einzeladerabisolierereinrichtung und Längsschneider
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Feuchtraumkabel Ø 8...13 mm • mit Abisolier-Vorrichtung für Einzeladern von 0,2-4,0 mm² • mit integriertem Längsschneider • innenliegendes, herauschiebbares Messer

Zulassungen

Zulassungen