

TSLD 5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Tragschienenschneid- und Lochgerät für Tragschienen und Profilschienen.

- TS 35/7,5 mm nach EN 50022 (s=1,0 mm)
- TS 35/15 mm nach EN 50022 (s=1,5 mm)
- TS 32 mm nach EN 50035 (s=1,5 mm)
- TS 15/5,5 mm nach EN 50045 (s=1,0 mm)
- Kupfererdungsschiene 10 mm x 3 mm

Lochen

Längs- und Querlochungen (Langloch 12 x 6,4 mm)
(s=Materialdicke der Tragschiene)

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|-------------------------------|
| Best.-Nr. | 9918700000 |
| Typ | TSLD 5 |
| Ausführung | Tragschienenschneider, Kupfer |
| GTIN (EAN) | 4032248395620 |
| VPE | 1 Stück |

TSLD 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|----------|---------|----------|
| Länge | 270 mm | Breite | 205 mm |
| Höhe | 200 mm | Gewicht | 19.000 g |
| Nettogewicht | 18.008 g | | |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001285 | UNSPSC | 23-17-16-04 |
| eClass 4.1 | 21-04-20-02 | eClass 5.1 | 21-04-03-02 |
| eClass 6.0 | 21-04-90-90 | eClass 7.0 | 21-04-90-90 |

Produkthinweise

| | |
|------------------------------|--|
| Hinweistext Bestelldaten | Ein breites Sortiment an Tragschienen finden Sie in unserem aktuellen Leitungsverbinderkatalog. |
| Hinweistext Technische Daten | techn. Angabe ohne Hebel und Längenanschlag |
| Artikelbeschreibung | Tragschienenschneid- und Lochgerät |
| Produktbeschreibung | Tragschienenschneider für Handbetätigung zum Schneiden und Lochen von DIN-Tragschienen <ul style="list-style-type: none"> • gratfreies Schneiden ohne Abfall • Längenanschlag (1000 mm) ist im Lieferumfang enthalten • Tischgerät zur Montage auf der Werkbank oder ähnlichen Arbeitsplätzen |

Zulassungen

Zulassungen