

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./EAN	Garantie
<b>T.I.P.</b> Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt  Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25  www.tip-pumpen.de	<b>Schmutzwasser-Tauchpumpe</b> <b>TVX 7000</b>			<b>30268</b> 4011458302680	<b>24</b> <b>Monate</b>
				EK-Preis net/net in EURO Zentrallager	
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b> net. / brut.	<b>Verp. Einheit</b> (Stk.)	
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>			
20,0	18,5	31,5	3,6 / 3,9	4	
<b>Schmutzwasser-Tauchpumpe</b> <b>TVX 7000</b>			<b>Menge / Palette:</b>	<b>120</b>	
			<b>Menge / LKW:</b>	<b>3.960</b>	

**Kurzbeschreibung:**

Allzweck- Tauchpumpe für Klar- und Schmutzwasser bis 20 mm Korngröße. Vielseitig einsetzbar durch Automatikbetrieb dank Schwimmschalter. Für das Entleeren von Baugruben und Gartenteichen, für die Kellerentwässerung bei Überschwemmung oder für die Abwasserkanalisation im ländlichen Bereich.

**Technische Daten:**

Motor: 300 Watt  
 Förderhöhe / Druck max.: 5 m / 0,5 bar  
 Fördermenge max.: 117 l/min / 7.000 l/h  
 Pumpengehäuse: Kunststoff, schlagfest  
 Mindestabsaugniveau: 30 mm  
 Korngröße max.: 20 mm  
 max. Eintauchtiefe: 7 m  
 Anschlusskabel: 10 m / H05RN-F  
 Temperatur max. Medium: 35 °C  
 Druckanschluss: 41,91 mm (1 1/4" AG)

**Lieferumfang:**

- Schlauchanschlußbogen 32 mm - IG 39,59 mm (1 1/4")


**Prüfzeichen der Pumpe:**
