

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./EAN	Garantie
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Schmutzwassertauchpumpe TVX 12000			30261	24 Monate
				4011458302611	
		EK-Preis net/net in EURO Zentrallager	EK-Preis in EURO vor Konditionen frei Haus, verteilt	EK-Preis in EURO vor Konditionen Zentrallager	EK-Preis in EURO net/net frei Haus, verteilt
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	Verp. Einheit
	Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	(Stk.)
	20,00	18,50	31,50	3,9 / 4,2	1

Schmutzwassertauchpumpe TVX 12000	Menge / Palette:	120
	Menge / LKW:	3.960

Kurzbeschreibung:

Mit ihrem hohen Leistungsvermögen lässt sich mit der TVX 12000 eine grosse Menge Flüssigkeit in kurzer Zeit befördern. Dadurch eignet sich diese Modell insbesondere zu Notentwässerungsmaßnahmen.

Technische Daten:

Motor: 480 Watt
 Förderhöhe Druck max.: 6 m / 0,6 bar
 Fördermenge max.: 10.800 l/h
 Pumpengehäuse: Kunststoff, schlagfest
 Korngrösse max.: 20 mm
 max. Eintauchtiefe: 7 m
 Anschlusskabel: 10,0 m H05RN-F
 Temperatur max. Medium: 35° C
 Druckanschluss: AG, 41,91 mm (1 1/4")
 Mindestabsaugniveau: 30 mm

Lieferumfang:

Schlauchanschlussbogen 32 mm


Prüfzeichen der Pumpe:


Wartungsfreier Kondensatormotor
mit Thermo-Überlastschutz,
selbstreinigendes VORTEX-Laufrad aus Noryl