

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./EAN	Garantie
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Tauchdruckpumpe DRAIN 6000/36			30136	24 Monate
		EK-Preis net/net in EURO Zentrallager	EK-Preis in EURO vor Konditionen frei Haus, verteilt	EK-Preis in EURO vor Konditionen Zentrallager	EK-Preis in EURO net/net frei Haus, verteilt
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg) net. / brut.	Verp. Einheit (Stk.)
	Breite	Tiefe	Höhe		
	22,00	18,00	40,50	8,50 / 9,10	2
Tauchdruckpumpe DRAIN 6000/36		Menge / Palette:		72	
		Menge / LKW:		2.376	

Kurzbeschreibung:

Die Tauchdruckpumpe DRAIN 6000/36 ist speziell konzipiert für den mobilen Einsatz zum Pumpen von klarem Wasser bis zu 2 mm Korngröße aus Brunnen und Zisternen mit einem Durchmesser von min. 500 mm und Weiterleiten unter Druck. Die Pumpe ist mit einem Schwimmschalter zum Schutz vor Beschädigungen durch Trockenlauf ausgerüstet. Sie ist sehr einfach in der Installation. Sie kann zur Bewässerung bzw. zum Betreiben von Beregnern eingesetzt werden.

Technische Daten:

Motor: 950 Watt
 Förderhöhe / Druck max.: 34 m / 3,4 bar
 Fördermenge max.: 6.000 l/h
 Pumpengehäuse: Edelstahl
 Korngröße max.: 2 mm
 max. Eintauchtiefe: 7 m
 Druckanschluss: AG, 41,91 mm (1 1/4")
 Anschlusskabel: 10 m / H05RN-F
 Temperatur max. Medium: 35 °C
 Anzahl Beregner max.: 4 (bei je 600 l/h und 2 bar Betriebsdruck)
 Hydrauliksystem: 3-stufig, PPO+30%GF

Lieferumfang:

- Anschlussbogen IG 39,59 mm (1 1/4") - AG 33,25 mm (1")
 - Multi-Dimensions Anschlussstück IG 30,93 mm (1") - AG 26,44 mm (3/4") + Schlauchanschluss 28 mm + 33 mm

Prüfzeichen der Pumpe:
