

| Lieferant  | Artikelbezeichnung                    |   |  | Artikelnr./EAN                                      | Garantie   |
|--|---------------------------------------|---|--|---|--|
| <b>T.I.P.</b><br><b>Technische Industrie Produkte GmbH</b><br><b>Siemensstr. 17</b><br><b>74915 Waibstadt</b><br><br>Tel.: 07263-9125-0<br>Fax: 07263-9125-25<br><br>www.tip-pumpen.de | <b>Gartenpumpe mit Ansauggarnitur</b> |   |  | <b>30094</b>  | <b>24</b><br><b>Monate</b>                         |
|  | <b>Clean Jet 1000 Plus mit Kit</b>    |   |  | 4011458300945                                       |  |
|  |                                       | EK-Preis net/net<br>in EURO<br>Zentrallager | EK-Preis in EURO<br>vor Konditionen<br>frei Haus, verteilt | EK-Preis in EURO<br>vor Konditionen<br>Zentrallager | EK-Preis in EURO<br>net/net<br>frei Haus, verteilt |
|  |                                       |   |  |   |  |
|  | <b>Verpackungsmaß in cm</b>           |   |  | <b>Gewicht (kg)</b>                                 | <b>Verp. Einheit</b>                               |
|  | <b>Breite</b>                         | <b>Tiefe</b>                                | <b>Höhe</b>  | <b>net. / brut.</b>                                 | <b>(Stk.)</b>                                      |
|  | 37,00                                 | 29,50                                       | 29,00  | 8,1 / 8,9   | 1  |
| <b>Gartenpumpe mit Ansauggarnitur</b><br><b>Clean Jet 1000 Plus mit Kit</b>  |                                       |   | <b>Menge / Palette:</b>                                    |   | 48   |
|  |                                       |   | <b>Menge / LKW:</b>  |   | 1.584  |

**Kurzbeschreibung:**

Leistungsstarke, selbstansaugende Jet-Gartenpumpe mit Edelstahl-Pumpengehäuse. Komplett mit 4 m Ansauggarnitur.

**Technische Ausführung:**

Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermo-Überlastschutz.  
 Pumpengehäuse aus Edelstahl  
 Hydraulikeinheit: Noryl  
 Anwendungsfreundlicher, ergonomisch geformter Tragegriff.  
 Vormontiert auf solider Stahlblechgrundplatte.

**Technische Daten:**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Motor:                  | 800 Watt          |
| Förderhöhe max.:        | 46 m / 4,6 bar    |
| Fördermenge max.:       | 3.300 l/h         |
| Ansaughöhe max.:        | 9 m               |
| Pumpengehäuse:          | Edelstahl         |
| Druckanschluss:         | IG, 30,93 mm (1") |
| Sauganschluss:          | IG, 30,93 mm (1") |
| Temperatur max. Medium: | 35 °C             |
| Anschlusskabel:         | 1,5 m / H07RN-F   |
| Anzahl Beregner max.:   | 2                 |

**Prüfzeichen der Pumpe:**