

**RS 70**  
**RF RS 70 RE/A4/O.BEZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Das Profil RS 70 wird in festen Längen geliefert. Durch Zusammenstecken der Einzelteile kann eine gewünschte Länge aufgebaut werden. Die Leiterplatte wird seitlich in das Profil geschoben. Endplatten schließen das Profil seitlich ab. Hier stehen Elemente für Tragschienen- und Direktmontage zur Verfügung. Die Rastfüsse sind fest mit dem Profil verbunden. Markierungsmöglichkeiten sind in die Seitenteile integriert.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">0126260000</a>
Typ	RF RS 70 RE/A4/O.BEZ
Ausführung	Rastfuß, RS 70 orange, Rastfuß, Breite: 10 mm
GTIN (EAN)	4008190178772
VPE	20 Stück

## Datenblatt

**RS 70**  
**RF RS 70 RE/A4/O.BEZ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	70 mm	Breite	10 mm
Höhe	33,5 mm	Höhe niedrigstbauend	32 mm
Nettogewicht	5,554 g		

### Systemkennwerte

Ausführung	Rastfuß	Anzahl der LP pro Modul	1
Leiterplattenstärke	1,6 mm	Toleranz der Leiterplattenkontur	±0,2
Querverbindung	Nein	Kontakt zur Tragschiene	Nein
Schutzart	IP 20	Vergießbarkeit	Nein

### Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2	Isolierstoff	PA 66
Farbe	orange	Dauergebrauchstemperatur, min.	-25 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C	relative Feuchte bei Lagerung, max.	93 %

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-14-92-14	eClass 7.0	27-14-92-14

### Zulassungen

Zulassungen