

SAK-Reihe, Zubehör EP 2 SAKG46/35 HP/DBR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Zur Gewährleistung der Fingersicherheit beim Einsatz von Reihenklemmen werden offene Seiten mit Abschlussplatten und Trennwänden abgedeckt, um eine Berührung der stromführenden Teile zu vermeiden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0180700000
Typ	EP 2 SAKG46/35 HP/DBR
Ausführung	SAK-Reihe, Zubehör, Endplatte, dunkelbraun, 2 mm
GTIN (EAN)	4008190099671
VPE	10 Stück

Datenblatt

**SAK-Reihe, Zubehör
EP 2 SAKG46/35 HP/DBR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	160 mm	Breite	2 mm
Höhe	91 mm	Nettogewicht	35,4 g

Temperaturen

Betriebstemperatur		Lagertemperatur	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C

Maße

Versatz TS 32	80 mm
---------------	-------

weitere technische Daten

Ausführung	Abschluss- und Zwischenplatte
------------	-------------------------------

Systemkennwerte

Produktfamilie	SAK-Reihe, Zubehör	Tragschiene	TS 35
----------------	--------------------	-------------	-------

Werkstoffdaten

Werkstoff	PA 66	Farbe	dunkelbraun
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000886	ETIM 3.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 4.1	27-14-11-99
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.0	27-14-11-33
eClass 7.0	27-14-11-33		

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

STEP	0180700000_09105_EP_2_SAKG46-35_HP-DBR_STP.stp
------	--