

Kabelmarkierer CLI MH 110 HSTR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen **CLI MH**, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0189400000
Typ	CLI MH 110 HSTR
Ausführung	Kabelmarkierer, 110 x 10 mm, Polyamid, Farbe: schwarz
GTIN (EAN)	4008190144784
VPE	100 Stück

**Kabelmarkierer
CLI MH 110 HSTR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	110 mm	Breite	10 mm
Höhe	3 mm	Tiefe	1 mm
Nettogewicht	1,29 g		

Markierungen

Art des Aufdrucks	Neutral	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0
Cadmium	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	schwarz
Halogene	Nein	Isolationsdurchmesser, max.	40 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²
Leiteraußendurchmesser	10 - 317 mm	Materialfarbe nach Widerstandskode	0
Plotterbeschriftbar	Nein	Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein
Werkstoff	Polyamid		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-03
eClass 7.0	27-14-91-03		

Produkthinweise

Produktbeschreibung	Der CLI MH Haltestreifen für CLI M Markierer ist in den Längen 70 und 100 mm erhältlich für jeweils 10 bzw. 20 CLI M 2-4. Befestigung mit einem oder zwei Kabelbindern.
---------------------	--

Zulassungen

Zulassungen