

H0,5/6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.comFür Leiter von 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 6 mm, 6 mm, Nein
Best.-Nr.	0282600000
Typ	H0,5/6
GTIN (EAN)	4008190184025
VPE	1.000 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 29. März 2022 10:57:23 MESZ

Katalogstand 25.03.2022 / Technische Änderungen vorbehalten

H0,5/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0,029 g
--------------	---------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse ohne Kunststoffkragen	Ausführung	Standard
---------------------	------------------------------------	------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	6 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	1 mm
Kontaktflächenlänge (L2)	6 mm	Kragendurchmesser (D2)	2,1 mm
L1 in mm	6 mm	Leiteranschlussquerschnitt	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 20		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E499744

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

H0,5/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

