
H1,0/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Für Leiter von 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)
Material E-Cu, galvanisch verzinnt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1
• Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0282800000
Typ	H1,0/10
Ausführung	Aderendhülse, 1 mm²
GTIN (EAN)	4008190006662
VPE	1.000 Stück

H1,0/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	10 mm	Nettogewicht	0,066 g

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	1 mm²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 17
Kontaktflächendurchmesser (D1)	1,4 mm	Kragendurchmesser (D2)	2,5 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse ohne Kunststoffkragen

Zulassungen

Zulassungen

