
H35,0/30 BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0317200000
Typ	H35,0/30 BE
Ausführung	Aderendhülse, 35 mm², 16 mm, Farbcode: Weidmüller, beige
GTIN (EAN)	4008190023904
VPE	50 Stück

H35,0/30 BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	30 mm	Nettogewicht	1,18 g

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	35 mm²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 2
Kontaktflächenlänge (L2)	16 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	8,3 mm
Kragendurchmesser (D2)	12,7 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,4 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe beige

Zulassungen

Zulassungen

