

**SAK-Reihe, Zubehör
Q 2 SAK4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Bei dieser Querverbindung sind Querverbindungsglasche, Querverbindungshülse und Befestigungsschraube unverlierbar vormontiert.
Alle Einzelteile sind auf Anfrage auch separat verfügbar.
Die so vormontierten Querverbinder werden bei der Montage nur noch in den Querverbindungskanal in der Klemmenmitte eingelegt und festgeschraubt.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0336700000
Typ	Q 2 SAK4
Ausführung	SAK-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Querverbindungsglasche, Polzahl: 2
GTIN (EAN)	4008190033842
VPE	50 Stück

Datenblatt

**SAK-Reihe, Zubehör
Q 2 SAK4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	6 mm	Breite	11 mm
Nettogewicht	4,82 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	Lagertemperatur
--------------------	-----------------

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	0 V	Nennstrom	24 A
--------------------	-----	-----------	------

weitere technische Daten

Ausführung	für Querverbindungslasche	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Systemkennwerte

Produktfamilie	SAK-Reihe, Zubehör
----------------	--------------------

Werkstoffdaten

Farbe	grau
-------	------

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000489	ETIM 3.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-11-99
eClass 5.1	27-14-11-40	eClass 6.0	27-14-11-40
eClass 7.0	27-14-11-40		

Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten	Strombelastbarkeit über die Querverbindung max. 6 mm ² bis 41 A gegeben.
------------------------------	---

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

STEP	0336700000_15308_Q_2_SAK4_STP.stp
------	---