

**W-Reihe
IH 2.8 DB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktbild**Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie**

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IH 2.8 DB
Best.-Nr.	0386060000
Ausführung	W-Reihe, Isolierhülse
GTIN (EAN)	4008190043414
VPE	100 Stück

W-Reihe IH 2.8 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	3,6 mm	Breite (inch)	0,142 inch
Höhe	18 mm	Höhe (inch)	0,709 inch
Tiefe	5,1 mm	Tiefe (inch)	0,201 inch
Nettogewicht	0,19 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur, min.	-50 °C	Lagertemperatur, max.	40 °C
Lagertemperatur, min.	10 °C	Betriebstemperatur	-50 °C...
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C

Bemessungsdaten nach UL

Zertifikat-Nr. (UR)	E60693
---------------------	--------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
---------------	---------------	-------------------------------	------

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC002848	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Zulassungen

Zulassungen	
-------------	--



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
-------------------	----------------------