

**SAK-Reihe
TW AST1/PA HP/DBR/0.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktbild



Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	TW AST1/PA HP/DBR/0.5
Best.-Nr.	0474700000
Ausführung	SAK-Reihe, Trennwand, 0.5 mm, dunkelbraun
GTIN (EAN)	4008190078508
VPE	20 Stück

SAK-Reihe TW AST1/PA HP/DBR/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	0,5 mm	Breite (inch)	0,02 inch
Höhe	65 mm	Höhe (inch)	2,559 inch
Tiefe	60 mm	Tiefe (inch)	2,362 inch
Nettogewicht	2,5 g		

Temperaturen

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C		

Maße

Versatz TS 32	32,5 mm
---------------	---------

Systemkennwerte

Ausführung	Zwischenplatte
------------	----------------

Werkstoffdaten

Farbe	dunkelbraun	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
-------	-------------	--------------------------------	-----

weitere technische Daten

rastbar	Ja
---------	----

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-33		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
-------------------	----------------------