

**VPMS (Verschlusschraube Messing)
VP 42-MS65**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Verschlussstopfen dienen zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen, zur Sicherstellung der IP-Schutzart.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VP 42-MS65
Best.-Nr.	0501300000
Ausführung	VPMS (Verschlusschraube Messing), Verschlussstopfen, PG 42, 10 mm, Messing, vernickelt
GTIN (EAN)	4008190007676
VPE	25 Stück

VPMS (Verschlusschraube Messing) VP 42-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	16 mm	Länge (inch)	0,63 inch
Höhe	16 mm	Höhe (inch)	0,63 inch
Nettogewicht	45,48 g	Durchmesser	57 mm

Allgemeine Angaben

Dichtung	NBR	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Gewinde (außen)	PG 42
Gewindelänge	10 mm	Kopfdurchmesser	57 mm
O-Ring	NBR	Schutzart	IP68
Verschraubung	PG	Werkstoff	Messing, vernickelt

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering-Daten	EPLAN.WSCAD
Engineering-Daten	STEP

**VPMS (Verschlusschraube Messing)
VP 42-MS65**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen