

**Leitermarkierer
CLI R 1 F. CLI C 1-3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0532100000
Typ	CLI R 1 F. CLI C 1-3
Ausführung	Leitermarkierer, Montagedorn, 150 x 2.5 mm, POM, Farbe: blau
GTIN (EAN)	4008190092191
VPE	20 Stück

**Leitermarkierer
CLI R 1 F. CLI C 1-3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	150 mm	Breite	2,5 mm
Höhe	2 mm	Tiefe	2 mm
Nettogewicht	1,05 g		

Markierungen

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0	Cadmium	Nein
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C
Farbe	blau	Isolationsdurchmesser, max.	5 mm
Leiteraußendurchmesser		Materialfarbe nach Widerstandskode	6
Silikone	Nein	Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein
Werkstoff	POM		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Produkthinweise

Produktbeschreibung	Die Montagestäbe CLI R sind ideal für CLI C zum Bestücken von Leitern. • CLI R 02 für CLI C 02-3 • CLI R 1 für CLI C 1-3
---------------------	--

Zulassungen

Zulassungen