

H6,0/20 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	053350000
Typ	H6,0/20 SW
Ausführung	Aderendhülse, 6 mm ² , 12 mm, Farbcode: Weidmüller, schwarz
GTIN (EAN)	4008190183905
VPE	100 Stück

H6,0/20 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	20 mm	Nettogewicht	0,36 g
-------	-------	--------------	--------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	6 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 10
Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	3,5 mm
Kragendurchmesser (D2)	6,3 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe schwarz
---------------------	--

Zulassungen

Zulassungen

