

H10,0/22 EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Best.-Nr. | 053420000 |
| Typ | H10,0/22 EB |
| Ausführung | Aderendhülse, 10 mm ² , 12 mm, Farbcode: Weidmüller, elfenbein |
| GTIN (EAN) | 4008190033460 |
| VPE | 100 Stück |

H10,0/22 EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|-------|-------|--------------|-------|
| Länge | 22 mm | Nettogewicht | 0,5 g |
|-------|-------|--------------|-------|

Produktdaten

| | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|
| Leiteranschlussquerschnitt | 10 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 7 |
| Kontaktflächenlänge (L2) | 12 mm | Kontaktflächendurchmesser (D1) | 4,5 mm |
| Kragendurchmesser (D2) | 7,6 mm | Metallhülsendicke (S1) | 0,2 mm |
| Kunststoffkragendicke (S2) | 0,4 mm | | |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0 | EC000005 | ETIM 3.0 | EC000005 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 4.1 | 27-06-07-01 |
| eClass 5.1 | 27-40-02-01 | eClass 6.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 7.0 | 27-40-02-01 | | |

Produkthinweise

| | |
|---------------------|--|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe elfenbein |
|---------------------|--|

Zulassungen

Zulassungen

