

**Leitermarkierer
CLI R 02-3 GE/SW S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0560001675
Typ	CLI R 02-3 GE/SW S
Ausführung	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb
GTIN (EAN)	4008190990008
VPE	10 Stück

**Leitermarkierer
CLI R 02-3 GE/SW S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	3 mm	Breite	3,4 mm
Höhe	4 mm	Tiefe	4 mm
Nettogewicht	1,4 g		

Markierungen

Anzahl je Dorn	25	Art des Aufdrucks	Standard
Aufdruck-Farbe	schwarz	Aufdruckverfahren	Laserdruck
Aufgedruckte Zeichen	Buchstaben, groß	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0
Cadmium	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	Farbe	gelb
Isolationsdurchmesser, max.	3 mm	Leiteranschlussquerschnitt, max.	1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm ²	Leiteraußendurchmesser	1 - 3 mm
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	Orientierung des Aufdrucks	waagrecht
Silikone	Nein	Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein
Werkstoff	PVC, weich, ohne Cadmium		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Produkthinweise

Produktbeschreibung	Installationskomponenten
---------------------	--------------------------

Zulassungen

Zulassungen