

H1,5/24 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine BestelldatenBest.-Nr. [0565600000](#)

Typ H1,5/24 R

Ausführung Aderendhülse, 1,5 mm², 18 mm, Farbcode:
Weidmüller, rot

GTIN (EAN) 4008190187071

VPE 500 Stück

H1,5/24 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	24 mm	Nettogewicht	0,189 g
-------	-------	--------------	---------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	1,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16
Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	1,7 mm
Kragendurchmesser (D2)	3,5 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe rot
---------------------	--

Zulassungen

Zulassungen

