

**Leitermarkierer  
CLI O 10-3 GE/SW 1 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**CLI O-Leitermarkierer** werden auf bereits angeschlossenen Leitungen montiert und eignen sich ideal zum Nachrüsten von bestehenden Anlagen. Leiterquerschnitte von 0,4mm<sup>2</sup> bis maximal 4,0mm<sup>2</sup> lassen sich problemlos mit drei verschiedenen Größen kennzeichnen. Form und Design gewährleisten einen sicheren Langzeitsitz der individuell kombinierbaren Markierer.

**Vorteile:**

- Offene Markierer für bereits angeschlossene Leitungen
- Markiererform mit Drehschutz für sichere Kombinationsmarkierung
- Perfekt für alle nachträglichen Markierarbeiten
- Äußerst geringer Platzbedarf
- Zeitersparnis durch schnelle Clip-Montage

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">0648001505</a>                                       |
| Typ        | CLI O 10-3 GE/SW 1 MP                                            |
| Ausführung | Leitermarkierer, 3 x 4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb |
| GTIN (EAN) | 4008190070038                                                    |
| VPE        | 200 Stück                                                        |

**Leitermarkierer  
CLI O 10-3 GE/SW 1 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |        |        |      |
|--------------|--------|--------|------|
| Länge        | 3 mm   | Breite | 4 mm |
| Höhe         | 3,5 mm | Tiefe  | 4 mm |
| Nettogewicht | 0,02 g |        |      |

**Markierungen**

|                                  |                     |                                    |                          |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Art des Aufdrucks                | Standard            | Aufdruck-Farbe                     | schwarz                  |
| Aufdruckverfahren                | Laserdruck          | Aufgedruckte Zeichen               | Zahlen                   |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94    | V-0                 | Cadmium                            | Nein                     |
| Einsatztemperaturbereich, max.   | 80 °C               | Einsatztemperaturbereich, min.     | -30 °C                   |
| Farbe                            | gelb                | Isolationsdurchmesser, max.        | 3 mm                     |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min.   | 0,4 mm <sup>2</sup>      |
| Leiteraußendurchmesser           | 2 - 3 mm            | Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                        |
| Orientierung des Aufdrucks       | waagerecht          | Silikone                           | Nein                     |
| Stiftbeschriftbar (Sti)          | Nein                | Werkstoff                          | PVC, weich, ohne Cadmium |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC001530    | ETIM 3.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 4.1 | 24-19-02-19 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-03 | eClass 6.0 | 27-14-91-29 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-29 |            |             |

**Zulassungen**

Zulassungen

### **Leitermarkierer CLI O 10-3 GE/SW 1 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



Artikelähnliche Abbildung