

**Leitermarkierer  
CLI O 20-3 GE/SW 2 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**CLI O-Leitermarkierer** werden auf bereits angeschlossenen Leitungen montiert und eignen sich ideal zum Nachrüsten von bestehenden Anlagen. Leiterquerschnitte von 0,4mm<sup>2</sup> bis maximal 4,0mm<sup>2</sup> lassen sich problemlos mit drei verschiedenen Größen kennzeichnen. Form und Design gewährleisten einen sicheren Langzeitsitz der individuell kombinierbaren Markierer.

**Vorteile:**

- Offene Markierer für bereits angeschlossene Leitungen
- Markiererform mit Drehschutz für sichere Kombinationsmarkierung
- Perfekt für alle nachträglichen Markierarbeiten
- Äußerst geringer Platzbedarf
- Zeitersparnis durch schnelle Clip-Montage

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">0648101508</a>                                         |
| Typ        | CLI O 20-3 GE/SW 2 MP                                              |
| Ausführung | Leitermarkierer, 3 x 5,5 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb |
| GTIN (EAN) | 4008190054571                                                      |
| VPE        | 200 Stück                                                          |

**Leitermarkierer  
CLI O 20-3 GE/SW 2 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|
| Länge        | 3 mm   | Breite | 5,5 mm |
| Höhe         | 5 mm   | Tiefe  | 5 mm   |
| Nettogewicht | 0,05 g |        |        |

**Markierungen**

|                                  |                   |                                    |                          |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Art des Aufdrucks                | Standard          | Aufdruck-Farbe                     | schwarz                  |
| Aufdruckverfahren                | Laserdruck        | Aufgedruckte Zeichen               | Zahlen                   |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94    | V-0               | Cadmium                            | Nein                     |
| Einsatztemperaturbereich, max.   | 80 °C             | Einsatztemperaturbereich, min.     | -30 °C                   |
| Farbe                            | gelb              | Isolationsdurchmesser, max.        | 4 mm                     |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 3 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min.   | 1,5 mm <sup>2</sup>      |
| Leiteraußendurchmesser           | 3 - 4 mm          | Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                        |
| Orientierung des Aufdrucks       | waagerecht        | Silikone                           | Nein                     |
| Stiftbeschriftbar (Sti)          | Nein              | Werkstoff                          | PVC, weich, ohne Cadmium |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC001530    | ETIM 3.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 4.1 | 24-19-02-19 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-03 | eClass 6.0 | 27-14-91-29 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-29 |            |             |

**Zulassungen**

Zulassungen

### Leitermarkierer CLI O 20-3 GE/SW 2 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



Artikelähnliche Abbildung