

**Verschraubungen
SKMU M40 MS SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller hat eine Vielzahl unterschiedlicher Kabel/ Leitungseinführungen im Portfolio: Verschieden ausgeführte Kunststoff-, Messing-, und Edelstahlverschraubungen in den Schutzklassen IP 66, 67,68 oder IP 69 K. Mit modularen Mehrleiter-/ Kabeleinführungssystemen lassen sich- als vollwertige Alternative-vorkonfektionierte Leitungen einfach und schnell in Betriebsmittel einführen. Nicht zuletzt sind sowohl EX-zertifizierte Kabelverschraubungen als auch Kabel-/ Leitungseinführungssysteme verfügbar.

- Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing
- EMV Verschraubungen
- Für Explosionsgefährdete Bereiche
- VDE, CSA und UL Zulassungen

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0930640005
Typ	SKMU M40 MS SC
Ausführung	Verschraubungen, Gegenmutter, Messing, M 40 x 1,5
GTIN (EAN)	4032248976096
VPE	10 Stück

Datenblatt

**Verschraubungen
SKMU M40 MS SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 35 g

Breite

Stärke 4,5 mm

Allgemeine Angaben

Farbcode	sonstige	Gewinde (außen)	M 40 x 1,5
Gewindelänge	4,5 mm	Schlüsselweite 1	50 mm
Stärke	4,5 mm	Werkstoff	Messing

Klassifikationen

eClass 6.0	27-14-91-09	eClass 7.0	27-14-92-01
------------	-------------	------------	-------------

Datenblatt

**Verschraubungen
SKMU M40 MS SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

