

VGM20-SS 68 KB 6-12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Diese Kabelverschraubungsreihe aus Edelstahl eignet sich für industrielle Applikationen, bei denen eine Schutzart von IP68 gefordert ist und für extreme Anforderungen durch ihre hohe Seewasserbeständigkeit und Schlagfestigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1009860000
Typ	VGM20-SS 68 KB 6-12
Ausführung	, Edelstahl 1.4305 (303), Gewinde (außen): M 20 x 1,5
GTIN (EAN)	4032248714681
VPE	50 Stück

VGM20-SS 68 KB 6-12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 24 g

Allgemeine Angaben

Dichteinsatz	CR	Drehmoment Hutmutter, max.	15 Nm
Drehmoment Hutmutter, min.	12 Nm	Drehmoment Stutzen, max.	16 Nm
Drehmoment Stutzen, min.	22 Nm	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Gewinde (außen)	M 20 x 1,5
Gewindelänge	8 mm	Klemmbereich, max.	12 mm
Klemmbereich, min.	6 mm	Klemmeinsatz	Polyamid 6
O-Ring	NBR	Schlüsselweite 1	22 mm
Schlüsselweite 2	22 mm	Verschraubung	Metrisch
Werkstoff	Edelstahl 1.4305 (303)		

Klassifikationen

eClass 6.0 27-18-92-34 eClass 7.0 27-18-92-34

Zulassungen

Zulassungen

