

VGM25-SS 68 KB 10-14**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Diese Kabelverschraubungsreihe aus Edelstahl eignet sich für industrielle Applikationen, bei denen eine Schutzart von IP68 gefordert ist und für extreme Anforderungen durch ihre hohe Seewasserbeständigkeit und Schlagfestigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1009870000
Typ	VGM25-SS 68 KB 10-14
Ausführung	, Edelstahl 1.4305 (303), Gewinde (außen): M 25 x 1,5
GTIN (EAN)	4032248714698
VPE	25 Stück

VGM25-SS 68 KB 10-14**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	41 g
--------------	------

Allgemeine Angaben

Dichteinsatz	CR	Drehmoment Hutmutter, max.	20 Nm
Drehmoment Hutmutter, min.	15 Nm	Drehmoment Stutzen, max.	22 Nm
Drehmoment Stutzen, min.	30 Nm	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Gewinde (außen)	M 25 x 1,5
Gewindelänge	8 mm	Klemmbereich, max.	14 mm
Klemmbereich, min.	10 mm	Klemmeinsatz	Polyamid 6
O-Ring	NBR	Schlüsselweite 1	24 mm
Schlüsselweite 2	27 mm	Verschraubung	Metrisch
Werkstoff	Edelstahl 1.4305 (303)		

Klassifikationen

eClass 6.0	27-18-92-34	eClass 7.0	27-18-92-34
------------	-------------	------------	-------------

Zulassungen

Zulassungen

