

VGM40-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Diese Kabelverschraubungsreihe aus Edelstahl eignet sich für industrielle Applikationen, bei denen eine Schutzart von IP68 gefordert ist und für extreme Anforderungen durch ihre hohe Seewasserbeständigkeit und Schlagfestigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1009890000
Typ	VGM40-SS 68 KB 18-25
Ausführung	, Edelstahl 1.4305 (303), Gewinde (außen): M 40 x 1,5
GTIN (EAN)	4032248714711
VPE	20 Stück

VGM40-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 157 g

Allgemeine Angaben

Dichteinsatz	CR	Drehmoment Hutmutter, max.	40 Nm
Drehmoment Hutmutter, min.	30 Nm	Drehmoment Stutzen, max.	45 Nm
Drehmoment Stutzen, min.	60 Nm	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Gewinde (außen)	M 40 x 1,5
Gewindelänge	9 mm	Klemmbereich, max.	25 mm
Klemmbereich, min.	18 mm	Klemmeinsatz	Polyamid 6
O-Ring	NBR	Schlüsselweite 1	41 mm
Schlüsselweite 2	46 mm	Verschraubung	Metrisch
Werkstoff	Edelstahl 1.4305 (303)		

Klassifikationen

eClass 6.0 27-18-92-34 eClass 7.0 27-18-92-34

Zulassungen

Zulassungen

