Industrial Ethernet
IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) in Metall, Leergehäuse für Hybrid-Steckverbinder

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1011560000
Typ	IE-PH-V14M-RJ
Ausführung	Leergehäuse
GTIN (EAN)	4032248718696
VPE	10 Stück

Industrial Ethernet
IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	67,43 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...+70 °C	Lagertemperatur	
Verlegetemperatur			

Allgemeine Daten

Aufbau	Steckergehäuse mir Markierungsschildaufnahme 9*11 mm, geeignet zur Aufnahme von von RJ45 und LWL Einsätzen	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss
Manteldurchmesser, max.	10 mm	Manteldurchmesser, min.	5 mm
Schutzart	IP 67	Steckzyklen	750

Normen

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001121	ETIM 3.0	EC001121
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-25-05-04
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.0	27-25-05-04
eClass 7.0	27-25-05-04		

Zulassungen

Zulassungen


c UL us LISTED
ME25

Industrial Ethernet
IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichung



Industrial Ethernet
IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Hybrid



Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Var.1 /4 /5 /14

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1068990000	IE-PI-HYB-10P	Einsatz, Stecker, Hybrid	4032248823963	10 Stück
1096180000	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Crimpkontakt, Stecker, Hybrid	4032248869152	300 Stück

RJ45



RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14 und Anschlussdosen IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1962730000	IE-PI-RJ45-FH	Einsatz RJ45, Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos, TIA-568A, EIA/TIA 568 B, PROFINET	4032248654017	10 Stück
1962720000	IE-PI-RJ45-TH	Einsatz RJ45, Steckereinsatz RJ45 Crimp	4032248644834	10 Stück

Industrial Ethernet
IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Farbcodierringe



Zum Kenntlichmachen Iher Stecker in Variante 01 und Variante 04.
Merkmale:
- 6 verschiedene Farben

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1963020000	IE-CR-IP67-WS20-BU	Industrial Ethernet, Farbkodierring, blau, Farbkodierring, blau	4032248645206	10 Stück
1962990000	IE-CR-IP67-WS20-WH	Industrial Ethernet, Farbkodierring, weiß, Farbkodierring, weiß	4032248645176	10 Stück
1963000000	IE-CR-IP67-WS20-GY	Industrial Ethernet, Farbkodierring, grau, Farbkodierring, grau	4032248645183	10 Stück
1963030000	IE-CR-IP67-WS20-YE	Industrial Ethernet, Farbkodierring, gelb, Farbkodierring, gelb	4032248645213	10 Stück
1963040000	IE-CR-IP67-WS20-GN	Industrial Ethernet, Farbkodierring, grün, Farbkodierring, grün	4032248645220	10 Stück
1963010000	IE-CR-IP67-WS20-OG	Industrial Ethernet, Farbkodierring, orange, Farbkodierring, orange	4032248645190	10 Stück