

**Gerätemarkierer
DMC 12/27 MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Der **DMC** Markierer dient zur Kennzeichnung von Schaltgeräten oder Baugruppen. Die große Beschriftungsfläche von 12 x 27 mm ist geeignet ausreichend Information zum Gerät und seiner Funktion aufzunehmen. Eine einzige Schildgröße für Kabelquerschnitte von 0,5 – 10 mm² ermöglicht den Einsatz auf mehradrigen Steuerleitungen genauso wie auf Einzeladern.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1016030000
Typ	DMC 12/27 MC NE WS
Ausführung	Gerätemarkierer, MultiCard, 12 x 27 mm, Polyamid 66, Farbe: weiß
GTIN (EAN)	4032248725380
VPE	50 Stück

**Gerätemarkierer
DMC 12/27 MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	12 mm	Breite	27 mm
Höhe	5 mm	Nettogewicht	2,34 g

Markierungen

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-4 °C	Farbe	weiß
Halogene	Nein	Laserdruckerbeschriftbar	Nein
Leiteranschlussquerschnitt, max.	10 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm ²
Leiteraußendurchmesser		Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Matrixdruckerbeschriftbar	Nein	Plotterbeschriftbar	Ja
PrintJet	Ja	Silikone	Nein
Speed-Marking-Laser	Ja	Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja
Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein	Werkstoff	Polyamid 66

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001288	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-91-29	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	MultiCard Markierer für die Gerätekennzeichnung
---------------------	---

Zulassungen

Zulassungen