

Breitbandverstärker

Breitbandverstärker mit 22 dB Verstärkung in Metall/Kunststoffgehäuse

- eingebauter Dämpfungssteller (DS)
- integriertes Netzteil

Betriebsdaten:

Betriebsspannung : 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme : 2,5 VA
Impedanz : 75 Ω
Anschlüsse : IEC-Kuppler

BZT-Konformitäts-Nr. : 13173
CE

Typische Meßwerte:

Frequenzbereich	(MHz)	47 - 862
Verstärkung	(dB)	22
Welligkeit	(dB)	$\pm 1,5$
Einstellbare Dämpfung	(dB)	20
Rauschmaß	(dB)	3,5
Maximaler Ausgangspegel Sörprodukte 2. Ordnung 60 dB IMA	(dB μ V)	100
Maximaler Ausgangspegel Sörprodukte 3. Ordnung 60 dB IMA	(dB μ V)	112
Rückflußdämpfung Eingang	(dB)	≥ 10
Rückflußdämpfung Ausgang	(dB)	≥ 8