

**Industrial Ethernet
IE-BI-USB-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



USB Einsätze für Steckverbinder (Flanschseite) Var.1 / 4 /
5 / 14

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1019570000
Typ	IE-BI-USB-A
Ausführung	Einsatz USB, Flanscheinsatz, Typ A
GTIN (EAN)	4032248731602
VPE	10 Stück

**Industrial Ethernet
IE-BI-USB-A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 15,6 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...+70 °C Lagertemperatur
Verlegetemperatur

Allgemeine Daten

Anschluss 1	USB A	Anschluss 2	USB A
Artikelbeschreibung	Flanscheinsatz, Typ A	Farbe	schwarz
Feuchtigkeit	0...93 % rel. Feuchte	Gehäusebasismaterial	PC UL 94 V0
Schirmung	360° rundum geschlossen	Schutzart	IP 67 mit Gehäuse

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	≥ 1000 MΩ	Kontaktwiderstand	≤ 30 mΩ
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm	≥ 500 V DC	Strombelastbarkeit bei 50 °C	1 A

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-107

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000797	ETIM 3.0	EC000674
eClass 4.1	27-25-05-04	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.0	27-25-05-04	eClass 7.0	27-25-05-04

Zulassungen

Zulassungen



Industrial Ethernet IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

