

**Zubehör
HDC FLDG 32A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Zu den Gehäusen bieten wir unterschiedliches Zubehör an, unter anderem die Dichtung.
Unsere Gehäuse garantieren Ihnen aufgrund der hervorragenden Dichtung die höchstmögliche Dichtigkeit.
In umfangreichen Testreihen konnte bestätigt werden: Bis zu einer Wassertiefe von 50 Metern hält RockStar® absolut dicht. So können Sie die schweren Steckverbinder selbst dort einsetzen, wo bisher nur Festverdrahtung möglich war.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HDC FLDG 32A
Best.-Nr.	1044540000
Ausführung	Zubehör, Flachdichtung, Schutzart: Ausführung Gehäuse: Bügelausführung: Bauform: Zulassungen :
GTIN (EAN)	4032248776986
VPE	5 Stück

Datenblatt

**Zubehör
HDC FLDG 32A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 7,4 g

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 120 °C

Ausführung

Baugröße 7 Dichtung NBR

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001181	ETIM 4.0	EC001181
ETIM 5.0	EC001181	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-25
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-01-92		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
 Engineering-Daten [EPLAN, WSCAD](#)