

Gruppenmarkierer, Klemmenmarkierer WAD 27 M. BL.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Neutrale Abdeckung zum Beschriften mit dem STI.
Querverbindungskanäle werden abgedeckt. **WAD** sind
auch mit Blitzpfeil nach DIN 30600 lieferbar.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1062860000
Typ	WAD 27 M. BL.
Ausführung	Gruppenmarkierer, Klemmenmarkierer, 64 x 27 mm, Polyamid 66, Farbe: gelb
GTIN (EAN)	4008190127732
VPE	10 Stück

**Gruppenmarkierer, Klemmenmarkierer
WAD 27 M. BL.**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	64 mm	Breite	27 mm
Nettogewicht	4,61 g		

Markierungen

Aufdruck-Farbe	schwarz	Aufdruckverfahren	Tampoprint
Aufgedruckte Zeichen	Symbole	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	gelb	Leiteraußendurchmesser	
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	Orientierung des Aufdrucks	vertikal
Raster in mm (P)	27 mm	Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein
Werkstoff	Polyamid 66		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000761	ETIM 3.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-11-37	eClass 6.0	27-14-11-37
eClass 7.0	27-14-11-37		

Produkthinweise

Produktbeschreibung	WGB-Gruppenschildträger für Einzelschilder dekafix und WS. Durch den WGB werden auch Querverbindungskanäle abgedeckt. Neutrale WAD-Abdeckungen zum Beschriften mit dem STI-Stift oder als Sonderdruck für die W-Reihe. Querverbindungskanäle werden abgedeckt. Erhältlich auch mit Blitzpfeil nach DIN 30600.
---------------------	---