

**VSSC
AP VSSC6 LB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Abschlussplatten (AP) für die Produktreihe VSSC in
hellblau und in schwarz.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	AP VSSC6 LB
Best.-Nr.	1067230000
Ausführung	VSSC, Abschlussplatte
GTIN (EAN)	4032248999866
VPE	50 Stück

VSSC AP VSSC6 LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	1,5 mm	Breite (inch)	0,059 inch
Höhe	88,5 mm	Höhe (inch)	3,484 inch
Tiefe	81 mm	Tiefe (inch)	3,189 inch
Nettogewicht	5,8 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	70 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Feuchtigkeit	5...96 %	Lagertemperatur, max.	80 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Lagertemperatur	-40 °C...80 °C		

Allgemeine Daten

Ausführung	Abschlussplatte	Bauform	sonstige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Farbe	hellblau
Schutzart	IP20		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000490
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-27
eClass 6.2	27-14-02-01	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.1	27-13-92-90

Zulassungen

Zulassungen

GOSTEX

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP