

**W-Reihe, Zubehör
WBB ZA WDU1.5/BL 10/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1068260000
Typ	WBB ZA WDU1.5/BL 10/10
Ausführung	W-Reihe, Zubehör, Befestigungsbock, blau, 5 mm
GTIN (EAN)	4008190015657
VPE	10 Stück

**W-Reihe, Zubehör
WBB ZA WDU1.5/BL 10/10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	45,4 mm	Breite	5 mm
Höhe	36,7 mm	Nettogewicht	4,31 g

Temperaturen

Betriebstemperatur		Lagertemperatur	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C

weitere technische Daten

Ausführung	Abschluss- und Zwischenplatte	Einbauhinweis	Direktmontage
------------	-------------------------------	---------------	---------------

Systemkennwerte

Produktfamilie	W-Reihe, Zubehör
----------------	------------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	PA 66	Farbe	blau
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000886	ETIM 3.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 4.1	27-14-11-99
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.0	27-14-11-33
eClass 7.0	27-14-11-33		