

**Industrial Ethernet
IE-BIC-HYB-P-0,75-300**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder
Var.1 /4 /5 /14

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1068970000
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,75-300
Ausführung	Crimpkontakt, Flansch, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956
VPE	300 Stück

Datenblatt**Industrial Ethernet
IE-BIC-HYB-P-0,75-300**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 0,29 g

Temperaturen

Betriebstemperatur _____ Lagertemperatur _____
Verlegetemperatur _____

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 24 V

Klassifikationen

eClass 6.0 27-25-05-04 eClass 7.0 27-25-05-04

Zulassungen

Zulassungen



**Industrial Ethernet
IE-BIC-HYB-P-0,75-300**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen**Maßzeichnung**