

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH , Neckartenzlinger Str. 39, D - 72658 Bempflingen

Tel.: +49-(0)-7123/ 9737-0

Email: info@endress-stromerzeuger.de

Fax: +49-(0)-7123/ 9737-50

Homepage: www.endress-stromerzeuger.de

ESE 6000 DBS

Bestell-Nr. 240211

Ausstattung (serienmäßig)

1 x Schuko 230 V/16 A, 1 x CEE 400V / 16 A,
Radsatz, 4 in 1 Display, AVR-Regelung



Generator	synchron / AVR	
Max. Leistung kVA / kW	6,9 / 5,5	3,6 / 3,6
Dauerleistung kVA / kW	6,25 / 5,0	3,3 / 3,3
Nennspannung	400 V	230 V
Nennstrom	9,0 A	14,3 A
Leistungsfaktor cos ϕ	1	0,8
Frequenz / Schutzart	50 Hz / IP 23	

Antriebsmotor

Bauart	1-Zyl. 4-Takt OHV
Hubraum	357 cm ³
Max. Leistung	8,9 kW
Kraftstoff / Tankinhalt (Liter)	Benzin / 30
Verbrauch / Laufzeit	2,5l / 12h
Startsystem	Reversierstarter
Schall-Leistungspegel LWA	97 dB(A)
Schall-Druckpegel LPA	72 dB(A)
Gewicht kg	93
Maße L x B x H in mm	786 x 570 x 600

¹ Verbrauch/Liter in Std., Laufzeit in Std. Diese Angaben beruhen auf ca. Werten bei ¼ Last und sind deshalb unverbindlich

Da der Leistungsbedarf der Verbraucher von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird, lassen sich keinerlei Ansprüche ableiten. ENDRESS Geräte unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung, darum behält sich ENDRESS Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor. Technische Angaben und Abbildungen sind deshalb unverbindlich.