

GH PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die FieldPower® Gehäuse sind sehr robust und erfüllen die höchste UL Brennbarkeitsklasse 5VA.

- Tragschienenmodul „TS 35 PT6“ und Kontakteinheit PT6 einfach einrasten.
- Klappbare Dichtungen lassen auch die Verwendung von konfektionierten Steckerleitungen zu.
- Die hohen Deckel-Varianten ermöglichen den Geräteeinbau.

Leitungsdichtungen finden Sie im Zubehör.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1070140000
Typ	GH PT6
GTIN (EAN)	4032248825813
VPE	10 Stück

GH PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	181 mm	Breite	104 mm
Höhe	42 mm	Nettogewicht	222 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...+55 °C	Lagertemperatur	-40 °C...+85 °C
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Allgemeine Angaben

Halogene	Nein	Isolierstoff	Polycarbonat, GF 10
Schutzart	IP 65 in geschlossenem Zustand	Silikone	Nein
Farbe	schwarz	Brennbarkeitsklasse nach UL94	5VA
Deckelbefestigung	Schlitz-/ Kreuzschlitzschrauben	Drehmoment Deckelschrauben	2 Nm
Gehäusebefestigung	Befestigungslaschen		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000214	eClass 6.0	27-14-24-09
eClass 7.0	27-14-24-09		

GH PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zubehör**Leerdeckel**

Die FieldPower® Gehäuse sind sehr robust und erfüllen die höchste UL Brennbarkeitsklasse 5VA.

- Tragschienenmodul „TS 35 PT6“ und Kontakteinheit PT6 einfach einrasten.
- Klappbare Dichtungen lassen auch die Verwendung von konfektionierten Steckerleitungen zu.
- Die hohen Deckel-Varianten ermöglichen den Geräteeinbau.

Leitungsdichtungen finden Sie im Zubehör.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1068890000	BG GHDE PT6	Gehäuse, IP 65 mit zugehörigem Gehäuse, Polycarbonat, GF 10	4032248824120	10 Stück