

**W-Reihe, Zubehör
WAD 4 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1072100000
Typ	WAD 4 WS
Ausführung	W-Reihe, Zubehör, Abdeckung, 19.8 x 4.5 mm, PA 66
GTIN (EAN)	4008190446116
VPE	50 Stück

Datenblatt

W-Reihe, Zubehör WAD 4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	19,8 mm	Breite	4,5 mm
Höhe	9,6 mm	Nettogewicht	0,23 g

Temperaturen

Betriebstemperatur		Lagertemperatur	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C

weitere technische Daten

Ausführung	für Klemmen	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Systemkennwerte

Produktfamilie	W-Reihe, Zubehör
----------------	------------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	PA 66	Farbe	weiß
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000897	UNSPSC	30-21-18-11
eClass 4.1	27-14-11-99	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.0	27-14-11-33	eClass 7.0	27-14-11-33