

**W-Reihe, Zubehör  
WQV 35N/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm<sup>2</sup> bis 300 mm<sup>2</sup> bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1079200000</a>                               |
| Typ        | WQV 35N/2                                                |
| Ausführung | W-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 2 |
| GTIN (EAN) | 4008190378295                                            |
| VPE        | 20 Stück                                                 |

**W-Reihe, Zubehör  
WQV 35N/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|       |          |              |         |
|-------|----------|--------------|---------|
| Länge | 28,8 mm  | Breite       | 9 mm    |
| Höhe  | 20,95 mm | Nettogewicht | 10,45 g |

**Temperaturen**

|                                |        |                                |        |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Betriebstemperatur             |        | Lagertemperatur                |        |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 100 °C |

**Bemessungsdaten**

|                    |     |           |       |
|--------------------|-----|-----------|-------|
| Bemessungsspannung | 0 V | Nennstrom | 115 A |
|--------------------|-----|-----------|-------|

**weitere technische Daten**

|                               |             |               |               |
|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Ausführung                    | für Klemmen | Einbauhinweis | Direktmontage |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein        |               |               |

**Systemkennwerte**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Produktfamilie | W-Reihe, Zubehör |
|----------------|------------------|

**Werkstoffdaten**

|                               |       |       |      |
|-------------------------------|-------|-------|------|
| Werkstoff                     | PA 66 | Farbe | gelb |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-2   |       |      |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC000489    | ETIM 3.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 4.1 | 27-14-11-99 |
| eClass 5.1 | 27-14-11-40 | eClass 6.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 7.0 | 27-14-11-40 |            |             |

**Zulassungen**

Zulassungen



## W-Reihe, Zubehör WQV 35N/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Schneid- und Ausklinkwerkzeuge für Querverbindungen



- Für Querverbindungen der Weidmüller Z-Reihe
- Für Querverbindungen WQV 2,5 bis WQV 35
- Für Querverbindungsfenster der Klemmen WTR 2,5 und WSI 6

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ           | Ausführung         | GTIN (EAN)    | VPE     |
|----------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------|
| <a href="#">9004500000</a> | WAW 1 NEUTRAL | Sonstige Werkzeuge | 4008190053925 | 1 Stück |