



LAGERDATEN

LAGERBEZEICHNUNG : **6700 ZZ**
ARTIKELNUMMER DES KUNDEN : **Conrad Best.-Nr. 295655**

Norm : Einreihige Rillenkugellager, DIN625

Abmessungen : d= 10 D= 15 B= 4 (mm)

Toleranzen : DIN ISO 1132, DIN620 PN Normaltoleranz

Lagerluft : ISO 5753-1981, DIN620 CN Normalluft

Käfig : Stahlkäfig

Drehzahlgrenze : 38000 min⁻¹

Abdeckung : beidseitig Z-Scheiben (Staubschutz)

Tragzahl : dyn. 81 daN stat. 52 daN

Schmierung : Standardbefettung für universelle Anwendung

Stand : Januar 1999