

**GH 10P PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die FieldPower® Gehäuse sind sehr robust und erfüllen die höchste UL Brennbarkeitsklasse 5VA.

- Tragschienenmodul „TS 35 PT6“ und Kontakteinheit PT6 einfach einrasten.
- Klappbare Dichtungen lassen auch die Verwendung von konfektionierten Steckerleitungen zu.
- Die hohen Deckel-Varianten ermöglichen den Geräteeinbau.

Leitungsdichtungen finden Sie im Zubehör.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1121980000</a>
Typ	GH 10P PT6
GTIN (EAN)	4032248903023
VPE	10 Stück

**GH 10P PT6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	181 mm	Breite	192 mm
Höhe	42 mm	Nettogewicht	332 g

**Temperaturen**

Betriebstemperatur	-40 °C...+55 °C	Lagertemperatur	-40 °C...+85 °C
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Allgemeine Angaben**

Halogene	Nein	Isolierstoff	Polycarbonat, GF 10
Schutzart	IP 65 in geschlossenem Zustand	Silikone	Nein
Farbe	schwarz	Brennbarkeitsklasse nach UL94	5VA
Deckelbefestigung	Schlitz-/Kreuzschlitzschrauben	Drehmoment Deckelschrauben	2 Nm
Gehäusebefestigung	Befestigungslaschen		

**Klassifikationen**

eClass 6.0	35-03-01-11	eClass 7.0	35-03-01-11
------------	-------------	------------	-------------

**GH 10P PT6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Zubehör**

**Leerdeckel**



Die FieldPower® Gehäuse sind sehr robust und erfüllen die höchste UL Brennbarkeitsklasse 5VA.

- Tragschienenmodul „TS 35 PT6“ und Kontakteinheit PT6 einfach einrasten.
- Klappbare Dichtungen lassen auch die Verwendung von konfektionierten Steckerleitungen zu.
- Die hohen Deckel-Varianten ermöglichen den Geräteeinbau.

Leitungsdichtungen finden Sie im Zubehör.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">1122200000</a>	BG GHDE 10P PT6	Gehäuse, IP 65 mit zugehörigem Gehäuse, Polycarbonat, GF 10	4032248903207	10 Stück
<a href="#">1121950000</a>	BG GHDE 10P HO PT6	Gehäuse, IP 65 mit zugehörigem Gehäuse, Polycarbonat, GF 10	4032248903016	10 Stück