

BG GH 10P 4XVG PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die FieldPower® Gehäuse sind sehr robust und erfüllen die höchste UL Brennbarkeitsklasse 5VA.

- Tragschienenmodul „TS 35 PT6“ und Kontakteinheit PT6 einfach einrasten.
- Klappbare Dichtungen lassen auch die Verwendung von konfektionierten Steckerleitungen zu.
- Die hohen Deckel-Varianten ermöglichen den Geräteeinbau.

Leitungsdichtungen finden Sie im Zubehör.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1121990000
Typ	BG GH 10P 4XVG PT6
GTIN (EAN)	4032248903030
VPE	10 Stück

BG GH 10P 4XVG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	181 mm	Breite	223 mm
Höhe	42 mm	Nettogewicht	372,62 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...+55 °C	Lagertemperatur	-40 °C...+85 °C
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Allgemeine Angaben

Halogene	Nein	Isolierstoff	Polycarbonat, GF 10
Schutzart	IP 65 in geschlossenem Zustand	Silikone	Nein
Farbe	schwarz	Brennbarkeitsklasse nach UL94	5VA
Deckelbefestigung	Schlitz-/Kreuzschlitzschrauben	Drehmoment Deckelschrauben	2 Nm
Gehäusebefestigung	Befestigungslaschen		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000214	eClass 6.0	27-14-24-09
eClass 7.0	27-14-24-09		

BG GH 10P 4XVG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

Leerdeckel



Die FieldPower® Gehäuse sind sehr robust und erfüllen die höchste UL Brennbarkeitsklasse 5VA.

- Tragschienenmodul „TS 35 PT6“ und Kontakteinheit PT6 einfach einrasten.
- Klappbare Dichtungen lassen auch die Verwendung von konfektionierten Steckerleitungen zu.
- Die hohen Deckel-Varianten ermöglichen den Geräteeinbau.

Leitungsdichtungen finden Sie im Zubehör.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1122200000	BG GHDE 10P PT6	Gehäuse, IP 65 mit zugehörigem Gehäuse, Polycarbonat, GF 10	4032248903207	10 Stück
1121950000	BG GHDE 10P HO PT6	Gehäuse, IP 65 mit zugehörigem Gehäuse, Polycarbonat, GF 10	4032248903016	10 Stück