

12 CASES UND ZUBEHÖR



Platten-Case ALU MAXI-BOOKING, abgerund.

Best.-Nr. 30110029 ... alu

Best.-Nr. 3011002C... camo

Design-Case für ca. 80 LPs

• Hochwertige Verarbeitung mit 3,0 mm Wandstärke • Zweiteilig mit 2 Aushängescharnieren • Innenfarbe grau • Mit 4 Plastikfüßen • Aluwinkelprofil 40 mm

(abgerundet) • Mit 2 abschließbaren Schnappschlössern • Mit 2 Schlüsseln • Innen mit 3,5 mm Schaumstoff gepolstert • Mit robustem Tragegriff • Für 80 Schallplatten

Technische Daten:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Wandstärke: | 3,0 mm |
| Außenmaße (BxTxH): | 360 x 295 x 385 mm |
| Innenmaße: | |
| Einbaubreite: | 335 mm |
| Einbauhöhe: | 245 mm |
| Einbautiefe: | 330 mm |
| Außenmaß der Ecken: | 55 mm |
| Gewicht: | 2,8 kg |



Platten-Case ALU 50/50, abgerundet

Best.-Nr. 3011002X camo

Best.-Nr. 3011002Y rot

Best.-Nr. 30110030 schwarz

Best.-Nr. 30110031 blau

Best.-Nr. 30110032 silber

Best.-Nr. 30110033 acryl

Best.-Nr. 30110034 silber, strukturiert

Design-Case für ca. 80 LPs

• Hochwertige Verarbeitung mit 3,0 mm Wandstärke • Zweiteilig • Material Aluminium • Innenfarbe grau • Mit dreischenkigen, abgerundeten, mittelgroßen Stahlkugelecken

• Mit 8 Gummifüßen • Aluwinkelprofil 40 mm (abgerundet) • Mit 2 abschließbaren Schnappschlössern • Mit 2 Schlüsseln • Innen mit 3 mm Schaumstoff gepolstert • Techno Tragegriff • Für 80 Schallplatten

Technische Daten:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Wandstärke: | 3,0 mm |
| Außenmaße (BxTxH): | ca. 360 x 285 x 365 mm |
| Innenmaße: | |
| Einbaubreite: | 345 mm |
| Einbauhöhe: | ca. 260 mm |
| Einbautiefe: | ca. 340 mm |
| Außenmaß der Ecken: | ca. 60 mm |
| Gewicht: | ca. 3,4 kg |