

Bedienungsanleitung Elektrogitarre ST- 6 Modell

1. **Einzelmechanik:** für Saiten E1, H2, G3, D4, A5, E6
2. **Sattel:** zur Führung der Saiten von der Kopfplatte zum Gitarrenkörper
3. **Nickebünde:** 21 Stück
4. **Tonabnehmer:** 2x Single-Coil Tonabnehmer (einspulig)
1x Humbucker Tonabnehmer für den rockigen Sound
5. **1 Volume-Lautstärkeregler:** zur Benützung der 3 Tonabnehmer
6. **2 Tone-Regler:** zur Benützung des 1+ 2 Tonabnehmers
6. **Eingangsbuchse:** zum Anschluss an den Verstärker mittels des beiliegenden Kabel
7. **Saitenhalter:** mit Vibratohebel zum Einschrauben
8. **Fünffachschalter**
 1. Stellung für oberen Tonabnehmer
 2. Stellung für oberen und mittleren Tonabnehmer
 3. Stellung für mittleren Tonabnehmer
 4. Stellung für mittleren und unteren Tonabnehmer
 5. Stellung für unteren Tonabnehmer
9. **Vibratohebel:** durch Drücken oder leicht Ziehen ergibt sich ein Wah-Wah Effekt
10. **Endkopf** zum Einhängen des Gitarrenbandes

