



TURNTABLE
PLATTENSPIELER

USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

Profi-Gerät mit USB-Funktion! Genießen Sie Ihre alte Schallplattensammlung in höchster Qualität und erfreuen Sie sich an Ihren Erinnerungen. Der Dual DTJ 301 spielt nicht nur Ihre neuen und alten Schallplatten in gewohnter Qualität ab, sondern bietet Ihnen auch noch weitere Funktionen, wie z.B. die USB-Funktion zum Digitalisieren Ihrer alten Schallplatten oder auch die Möglichkeit Ihre Platten zu Scratchen. Der Direktantrieb ermöglicht dabei mit einer Start-/Stop-Zeit <1 Sekunde das schnelle Erreichen der Solldrehzahl (33/45 Umdrehungen pro Minute). Den Plattenspieler können Sie via Audiokabel an Ihren Verstärker oder Ihren Computer (per USB-Kabel) anschließen. Das Gerät verfügt zudem über einen Aluminium-Guss-Plattenteller mit antistatischer Filzmatte, einem Magnet-Tonabnehmer-System sowie einer integrierten Nadelbeleuchtung.

Eigenschaften:

- Direct-Drive-Motor mit Schnellstart- und Schnellstop-Funktion (< 1 Sekunde)
- Drehzahl in Umdrehungen/Minute: 33/45
- Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker
- Aluminium-Guss-Plattenteller, Zentrierpuck und Nadelbeleuchtung
- Anti-Skating und Auflagedruck einstellbar
- Zum Scratchen von Platten geeignet
- Gedämpfter S-Tonarm
- USB-Anschluss zum Digitalisieren von Schallplatten (Audacity-Software inklusive)
- Anschluss über Phono-Eingang bzw. Audio-Eingang (AUX-In)



Abmessungen Gerät:
450 mm x 139 mm x 350 mm

Gewicht: ca. 5,36 kg

Motor:
8-poliger, 2-Phasen Direct-Drive-Gleichstrommotor

Start-/Stop-Zeit:
< 1 Sekunde

Spannungsversorgung:
200 V Wechselstrom, 50 Hz

Leistungsaufnahme:
11 Watt

Umgebungsbedingungen:
+5°C bis +35°C
45% bis 85% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

Gleichlaufschwankungen:
< ± 0,15 % DIN/WTD bei 3 kHz

Übertragungsbereich:
20 Hz – 19 kHz

Abtastnadel: Diamant-Nadel AT 3600L

Weitere Produktdaten:
Effektive Tonarmlänge: 220 mm
Überhang: 10 mm
Frequenzbereich: 20 Hz – 20 kHz
Kanaltrennung: > 15 dB
Phono Output: 1.5~3.6 mV bei 1kHz 5 cm/s
Line Output: 90~216mV bei 1kHz 5 cm/s
WOW, Flutter: < 0.15% WRMS (JIS WTD) bei 331/3 Upm
Signal-Rausch-Verhältnis: > 55 dB
USB-Anschluss: A/D, D/A / 16 bit, 44.1kHz/48kHz / USB 1.1 für WINDOWS XP, MAC, OSX

Farbvarianten:
Silber (Dual DTJ 301)
Schwarz (Dual DTJ 301.1)

EAN Schwarz: 4260136672212
EAN Silber: 4260136670652

