

Conrad-Artikel-Nr. 304324, XLR-FEMALE STECKER VOLLMETALL 2ER SET

| | | |
|---------------------------------|-------------|--|
| Nennspannung | pro Kontakt | : max. 50 V |
| Nennstrom pro Kontakt | | : max. 8 A |
| Kontaktwiderstand | | : ca. 3,2 m Ω |
| Durchschlagsfestigkeit | | : 1,5 kV Gleichspannung |
| Minimaler Isolationswiderstand | | : 1G Ω |
| Leitungsquerschnitt pro Kontakt | | : max. 2,5 mm ² |
| Kabeldurchmesser (Tülle) | | : 3,5 – 7,0 mm |
| Betriebstemperatur | | : -20 ... 65° C |
| Anschlussart | | : Lötkontakt 3 Pin (erfüllt IEC 68-2-20) |

Weitere technische Daten sind hierzu nicht erhältlich bzw. beschaffbar!