

## Industrial Ethernet IE-BI-USB-AB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



USB Einsätze für Steckverbinder (Flanschseite) Var.1 / 4 /  
5 / 14

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	<a href="#">1131380000</a>
Typ	IE-BI-USB-AB
Ausführung	Einsatz USB
GTIN (EAN)	4032248911844
VPE	10 Stück

**Industrial Ethernet  
IE-BI-USB-AB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 15 g

**Temperaturen**

Betriebstemperatur -40 °C...+70 °C      Lagertemperatur  
 Verlegetemperatur

**Allgemeine Daten**

Anschluss 1	USB A	Anschluss 2	USB B
Beschaltung	Typ A-B	Farbe	schwarz
Feuchtigkeit	0...93 % rel. Feuchte	Gehäusebasismaterial	PC UL 94 V0
Schirmung	360° rundum geschlossen	Schutzart	IP 67 mit Gehäuse

**Elektrische Eigenschaften**

Isolationswiderstand	≥ 1000 MΩ	Kontaktwiderstand	≤ 30 mΩ
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm	≥ 500 V DC	Strombelastbarkeit bei 50 °C	1 A

**Normen**

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-107

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC000018	eClass 6.0	27-25-05-04
eClass 7.0	27-25-05-04		

**Zulassungen**

Zulassungen



**Datenblatt**

**Industrial Ethernet  
IE-BI-USB-AB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**Maßzeichnung**

